

Tru-Blue 样品镶嵌机



UTS Tru-Blue 系列样品镶嵌机提供坚固、强大且易于使用的台式镶嵌系统，可让您镶嵌金属和合金样品，为显微硬度测试做好准备——最终让您获得准确且可重复的结果。

UTS Tru-Blue 系列 SMP 镶嵌机可作为独立仪器使用，可以添加到现有实验室，或者您可以选择将其与全新的 UTS Tru-Blue μVT（一种最先进的显微硬度测试系统）一起使用。

Tru-Blue 样品镶嵌机快速且易于使用，为样品镶嵌提供了一种高效的工具——最终实现显微硬度测试，提供准确且可重复的结果。

主要特点

- 坚固稳定的台式机
- 耐腐蚀机盖
- 快速简便的操作
- 全自动循环控制
- 保存/存储预设参数（温度、压力、时间）
- 快速设置调整按钮
- 易于理解的基于图标的循环时间、加热、冷却、压力和加载控件

技术参数

- 设备尺寸: 16.5 in x 14.5 in x 19.6 in (42cm x 37cm x 50cm)
- 包装尺寸: 19.6 in x 17.7 in x 21.6 in (50cm x 45cm x 55cm)
- 工作台重量: 99.2 lbs (45 kg)
- 发货重量: 154.3 lbs (70 kg)
- 电源: 220V-50Hz
- 模具加热器规格: 1250瓦
- 最大系统压力: 250 bar

行业标准

ASTM E384 & E92; ISO 6507, 9385, 4546
也可能符合其他未列出的标准

标准配件及耗材

- 标准模具组件: Ø32 mm (可选 Ø25mm, Ø30mm, Ø40mm, Ø50mm)
- 酚醛粉
- 水源管

关于Tru-Blue μ VT显微硬度测试系统

True-Blue 系列样品镶嵌机是镶嵌用于显微硬度测试的样品的完美工具。但是，一旦您的样品准备就绪，您就需要一台行业领先的显微硬度计。

那么，何不选择Tru-Blue μ VT显微硬度测试系统呢？

UTS的Tru-Blue μ VT (MicroVT) 是最先进的半自动显微硬度测试系统，可提供符合行业标准的功能和质量性能。该显微硬度系统以 UTS 的优质、耐用、高性能和卓越价值的悠久传统为后盾。

Tru-Blue μ VT 旨在测量维氏 (HV) 和努氏 (HK) 标度上的硬度值，范围从 10g 到 1000g (1kg)。全数字编程和控制与高质量光学元件相结合，使每个用户都能快速轻松地进行测试。

您的洛氏硬度测试合作伙伴

凭借在洛氏硬度市场的丰富经验，我们被公认为该领域的全球领导者——始终如一地生产高质量、高性能的硬度测试解决方案。

United Testing Systems (UTS) 隶属工业物理集团。在工业物理，我们的目标是通过提供一流的测试和检验解决方案来保护全球品牌和产品的完整性。通过选择工业物理作为您的合作伙伴 - 并选择我们的显微硬度系列产品 - 您将能够最大限度地减少不必要的停机时间。

要了解有关与工业物理合作的更多信息，欢迎联系我们。

Industrial Physics 工业物理

电话: 400 821 0694

邮箱: info.china@industrialphysics.com

网址: www.industrialphysics.cn

www.industrialphysics.com

