


BES-3000 — 罐后段综合尺寸检测仪



BES-3000是一款独立于操作员的系统，用于精确测量两片成品饮料罐。

设备采用三点定位，避免翻边变形造成的高度测量基准变化。

采用一键式自动测量，检测成品罐的缩颈内径、翻边宽度、罐高。可自动旋转多角度测量，所有测量数据均可由仪器自动测量完成。快速简便的设置可提供多达20个不同测量点的精准测量。

该仪器可独立运行并显示测量结果，或连接电脑实现与数据管理系统对接，直接将数据传输到Visionary QC或数据采集软件中。

产品优势：

- 节约测量时间
 - 一次可完成多项测量
- 提高测量准确性
 - 可自动精确测量多达20个不同测量点

产品特点：

- 当从预编程的测试类型中选择不同的罐高时，测量头会自动调整
- 直观，易于使用的触摸屏界面
- 提供自动进罐选项
- 自动测量，避免人为因素引起的误差
- RS232数据自动输出端口，测量数据可直接导入SPC数据采集分析软件

测量项目：

- 成品罐高
- 缩颈内径
- 翻边宽度

技术参数：

尺寸	分辨率	精度	再现性
• 缩颈内径 高达 206 (直径 57 mm)	• 0.001mm 适用于缩颈 内径	• 罐高：± 0.03毫米 (±0.0012 in)	• ± 0,003 毫米 (± 0.00012 in) 除成品 罐高外
• 高度： 高达11.2 英寸(285 毫米)	• 0.01 mm 适用于成 品罐高及 翻边宽度	• 缩颈内径及 翻边宽度： ± 0.01 毫 米 (± 0.0004 in)	

- 自动旋转罐，罐周长最多50个计量点
- 尺寸（长宽高）：528毫米（20.8英寸）x 490毫米（19.3英寸）x 703毫米（27.7英寸）
- 净重：24.5千克（55磅）
- 电源：24V-120/230VAC, 50-60Hz
- 功耗：<100 W
- 输出接口：RS 232, USB 2.0
- 输出格式：ASCII文本
- 语言（软件）：英语、德语、法语；汉语
- 所需气压：最小72.5 psi（5 bar）
- 编号：505 500:00
- 505 500:00/1（带压紧装置）

配件：

- Visionary-Pro 软件
- Visionary- light 软件
- USB- cable- 10 ft. (3m)
- PC电脑, 包括显示器、键盘、鼠标、Windows系统
- IEC 电力电缆 - 6.5 ft. (2m) EU
- IEC 电力电缆 - 6 ft. (1,8m) USA-Japan
- IEC 电力电缆 - 6 ft. (1,8m) UK

测量工具：

测量钳口

BES-1000-CP-200	No. 505 001:01/1
BES-1000-CP-202	No. 505 001:01/2

BES-1000-CP-206	No. 505 001:01/3
-----------------	------------------

BES-1000-CP-307	No. 505 001:01/5
-----------------	------------------

其他可根据需要

校准主控器

BES-Master-200	No. 505 007:00
BES-Master-202	No. 505 004:00

BES-Master-206	No. 505 003:00
----------------	----------------

其他可根据需要

高罐可选：

压紧装置	No. 505 504:00	(see 505 500:00/1)
------	----------------	--------------------

